

어댑터
VAVE-C8-1R1
제품 번호: 573194

FESTO



데이터 시트

특징	값
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	24 V
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
조임 토크	0.25 Nm
제품 무게	3.5 g
전기 연결부	4핀/2핀 M8 / - 플러그/소켓
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	M2 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	청동