


중간 플레이트 VABF-S4-2-S

제품 번호: 573200

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	18 mm
표준 기반	ISO 15407-2
설치 위치	입의 방향
작동 압력	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	203.5 g
수직 적재 고정 방식	매니폴드 서브 베이스에 개별 서브 베이스 위에
제어 공기 연결부 14	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18 mm
공압 연결부 1	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18mm
공압 연결부 4	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18 mm
공압 연결부 5	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	단조 알루미늄 합금