

**매니폴드 레일**  
**VABM-L1-10G-G18-8-GR**  
제품 번호: 573427

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징              | 값                        |
|-----------------|--------------------------|
| 그리드 치수          | 10.5 mm                  |
| 설치 위치           | 임의 방향                    |
| 밸브 위치의 최대 수     | 8                        |
| 인증              | c UL us - Recognized(OL) |
| 내식성 등급 CRC      | 2 - 보통의 부식 부하            |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B1/B2-L        |
| 보관 온도           | -20 °C...60 °C           |
| 제품 무게           | 465 g                    |
| 제어 공기 연결부 12/14 | M5                       |
| 제어 배기 연결부 82/84 | M5                       |
| 공압 연결부 1        | G1/8                     |
| 공압 연결부 3        | G1/8                     |
| 공압 연결부 5        | G1/8                     |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                  |
| 매니폴드 레일 소재      | 단조 알루미늄 합금               |