

매니폴드 레일
VABM-L1-10G-G18-9-GR
제품 번호: 573428

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	10.5 mm
설치 위치	임의 방향
밸브 위치의 최대 수	9
인증	c UL us - Recognized(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	499 g
제어 공기 연결부 12/14	M5
제어 배기 연결부 82/84	M5
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 5	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금