

**매니폴드 레일**  
**VABM-L1-10HW-G18-4-GR**  
 제품 번호: 573434

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그리드 치수           | 10.5 mm                                                                                                                         |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                                                                           |
| 밸브 위치의 최대 수      | 4                                                                                                                               |
| 인증               | c UL us - Recognized(OL)                                                                                                        |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                                                                                                   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                               |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급           | ISO 14644-1에 따른 등급 6                                                                                                            |
| 보관 온도            | -20 °C...60 °C                                                                                                                  |
| 제품 무게            | 388 g                                                                                                                           |
| 제어 공기 연결부 12/14  | M5                                                                                                                              |
| 제어 배기 연결부 82/84  | M5                                                                                                                              |
| 공압 연결부 1         | G1/8                                                                                                                            |
| 공압 연결부 2         | M7                                                                                                                              |
| 공압 연결부 3         | G1/8                                                                                                                            |
| 공압 연결부 4         | M7                                                                                                                              |
| 공압 연결부 5         | G1/8                                                                                                                            |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 매니폴드 레일 소재       | 단조 알루미늄 합금                                                                                                                      |