

매니폴드 레일
VABM-L1-10HW-G18-6-GR
 제품 번호: 573436

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	10.5 mm
설치 위치	임의 방향
밸브 위치의 최대 수	6
인증	c UL us - Recognized(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 6
보관 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	464 g
제어 공기 연결부 12/14	M5
제어 배기 연결부 82/84	M5
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	M7
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 4	M7
공압 연결부 5	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금