


공압 밸브 VUWG-L10A-M52-R-M3 제품 번호: 573795

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단안정
작동 방식	공압식
밸브 크기	10 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	100 l/min
공압식 작동 포트	M3
작동 압력	2.5 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링 공압 스프링
그리드 치수	10.5 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	없음
구동 방식	직접
유량 방향	제한적으로 가역적
커버링	포지티브 커버링
제어 압력	2.5 bar...10 bar
진공 적합성	아니요
꺼지는 시간	11 ms
켜지는 시간	5 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 5
매체 온도	-5 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	37 g

특징	값
고정 방식	PR 레일에 관통 구멍 포함 옵션:
제어 공기 연결부 12	M5
제어 공기 연결부 14	M5
공압 연결부 1	M3
공압 연결부 2	M3
공압 연결부 3	M3
공압 연결부 4	M3
공압 연결부 5	M3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 양극 처리