

전기 서브 베이스
VAVE-L1-1VR8-LP
제품 번호: 573919

FESTO



데이터 시트

특징	값
역극 보호	양극
추가 기능	무선 억제
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	12 V 24 V
충격 내전압	0.8 kV
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
최대 조임 토크	0.27 Nm
제품 무게	3.2 g
전기 연결부	3핀 / 2핀 M8 / - 플러그/소켓
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	셀프 태핑 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
하우징 색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	PA
씰 소재	EPDM
하우징 소재	PA
나사 소재	열처리강