

전기 서브 베이스

VAVE-L1-1K9-LR

제품 번호: 573948

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 속성	정적 사용용
역극 보호	양극
추가 기능	무선 억제 유지 전류 강하
신호 상태 디스플레이	LED
DC 정격 작동 전압	24 V
충격 내전압	0.8 kV
오염도	3
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
최대 조임 토크	0.27 Nm
최소 케이블 굵힘 반경	34 mm
제품 무게	92 g
전기 연결부	2핀/2와이어 앵글형 소켓 / 케이블 4각형 디자인 / 열린 단부
케이블 구조	2 x 0.25 mm ²
케이블 직경	3.4 mm
케이블 직경 공차	± 0.1mm
케이블 길이	5 m
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	셀프 태핑 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
하우징 색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	PA

특징	값
씰 소재	EPDM
하우징 소재	PA
케이블 외피 소재	TPV
나사 소재	열처리강