


매니폴드 레일
VABM-L1-18W-G38-2
 제품 번호: 574467

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	19 mm
밸브 위치의 최대 수	16
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
H-레일 조립 시 최대 조임 토크	1.5 Nm
밸브 마운팅 최대 조임 토크	1.18 Nm
벽면 마운팅 최대 조임 토크	3 Nm
제품 무게	467 g
제어 공기 연결부 12/14	M5
제어 배기 연결부 82/84	M5
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G3/8
공압 연결부 4	G1/4
공압 연결부 5	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금