



베르누이 그리퍼 OGGB-100-G18-2

제품 번호: 574565

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
연결 위치	위/측면
그리퍼 직경	100 mm
작동 압력	0 bar...6 bar
정격 작동 압력	1 bar
정격 작동 압력에서의 공기 소비	110 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
매체 온도	0 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
정격 작동 압력에서의 소음 레벨	65 dB(A) 78 dB(A)
공칭 작동 압력에서 유지력	7 N
정격 작동 압력에서의 힘	1 N
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G1/8
대안 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
스페이서 요소 소재	POM
제품 무게	210 g