

멀티핀 플러그 분배기 NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

제품 번호: 574587

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	24mm
높이	23mm
길이	113 mm
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
상태 표시	황색 LED
설치 위치	임의 방향
제품 무게	74 g
전기 연결부 1	직선 소켓, M8, 3핀
전기 연결부 2	일자형 플러그, M12x1, 8핀
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	3 A
슬롯당 허용전류 범위	2 A
보호 등급	IP68
주변 온도	-20 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
하우징 소재	강화 PBT
하우징 색상	회색
씰 소재	FPM
플러그인 커넥터 소재	니켈도금될 및 도금됨
소켓 소재	니켈 도금 황동