


플러그, 커넥터 NECU-S1W9-C2-ACO

제품 번호: 574588

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|---|
| 고정 방식 | 4-40 UNC-2B |
| 제품 무게 | 59 g |
| 필드버스 인터페이스 | Sub-D, 9핀, 소켓 |
| 전기 연결부 1 | 소켓, D-Sub, 9핀 |
| 전기 연결부 2 | 나사형 단자, 차폐 가능 |
| 보 레이트 | 1 Mbit/s |
| 허용 케이블 직경 | 8 mm 8 mm |
| 연결 단면 | 0.14 mm ² ...0.5 mm ² |
| 보호 등급 | IP20 |
| 주변 온도 | -20 °C...70 °C |
| 상대 습도 | 25°C에서 75% |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| 하우징 소재 | 강화된 PC |