


# 플러그, 커넥터 NECU-S1W9-C2-APB

제품 번호: 574589

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
고정 방식	4-40 UNC-2B
제품 무게	57.48 g
필드버스 인터페이스	Sub-D, 9핀, 소켓
전기 연결부 1	Sub-D 커넥터, 9핀
전기 연결부 2	IDC 단자
보 레이트	12 Mbit/s
허용 케이블 직경	8 mm 8 mm
연결 단면	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP20
주변 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	25°C에서 75%
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	강화된 PC