


수직 압력 배기판
VABF-L1-P7A13-G18
제품 번호: 574595

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	16 mm
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
밸브 마운팅 최대 조임 토크	0.65 Nm
제품 무게	350 g
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 5	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플레이트 소재	단조 알루미늄 합금