

필드버스 인터페이스 CDPX-F-CO

제품 번호: 575301

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 깊이	24 mm
높이	91 mm
길이	41 mm
인증	C-Tick c UL us - Listed(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	5 - 85 % 미응축
보호 등급	IP20
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	150 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필드버스 인터페이스, 유형	CANopen
필드버스 인터페이스, 연결 기술	플러그 Sub-D 9핀
필드버스 인터페이스, 전송률	9.6 kbit/s ~ 1 Mbit/s