


# 시간지연 밸브 VZ-3-PK-3

제품 번호: 5755

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2 mm
작동 방식	공압식
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
커버링	마이너스 커버링
강제 동적 샘플링 관련 참고 사항	스위칭 주파수 최소 1/주
작동 압력	2.5 bar...8 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	90 l/min
설정 가능 지연 시간	0.25 s...5 s
리셋을 위한 정지 지속 시간	55 ms
시간 설정 반복 정확도	± 0.5s
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	150 g
고정 방식	프런트 패널 장착 조립 프레임에 옵션:
공압 연결부	PK-3
하우징 소재	아연 다이 캐스트