


**플러그, 커넥터
NECU-M-S-A12G4-IS**

제품 번호: 575719

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
설치 위치	임의 방향
제품 무게	38 g
전기 연결부	4핀 스프링 타입 단자 M12x1 일자형 플러그
플러그 코딩	A
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
허용 케이블 직경	4 mm...8 mm
연결 단면	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-40 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
하우징 소재	아연 다이 캐스트 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	청동 도금