

마운팅 키트
SAMH-S-N8-S-MK
제품 번호: 575815

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	T 슬롯용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
주변 온도	-40 °C...85 °C
고정 방식	잠금식 나사 고정 위에서 홈 안에 삽입 가능
최대 조임 토크	0.6 Nm
제품 무게	1.88 g
커버캡 소재	PA
단자대 소재	고합금강
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L