


플러그, 커넥터
NECC-S1G9-C2-M
제품 번호: 576031

FESTO



데이터 시트

특징	값
높이	39.4mm
길이	58mm
제품 무게	24 g
필드버스 인터페이스	Sub-D, 9핀, 소켓
전기 연결부	9핀 / 9핀 Sub-D/나사 단자
보 레이트	1 Mbit/s
허용 케이블 직경	8 mm 8 mm
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하