


터미널 스트립 NECU-L3G7-C1

제품 번호: 576319

FESTO



데이터 시트

특징	값
인증	c UL us - Listed(OL)
연결 횟수	100
설치 위치	임의 방향
제품 무게	12.8 g
전기 연결부	7핀 스프링 타입 단자 일자형 플러그
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	12 A
충격 내전압	4 kV
연결 단면	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
주변 온도	-40 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	구리 합금 아연도금됨