


양손 제어 블록 ZSB-1/8-B

제품 번호: 576656

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4 mm
작동 방식	공압식
설치 위치	임의 방향
안전 기능	양손 조작
성능 레벨(PL)	양손 조작/카테고리 1, 성능 레벨 c
작동 압력	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 기계류 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 기계류 규정에 따라
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
인증서 발급 기관	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	420 g
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 옵션:
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리