

자체 정렬 로드 커플러 FK-M12X1,25

제품 번호: 6141

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M12x1.25
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	1.5 kN
제품 무게	215 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
부싱 소재	강철 아연 도금
하우징 소재	강철 아연 도금
볼 스테드 소재	표면경화강
볼 디스크 소재	표면경화강
너트 소재	강철 아연 도금