

자체 정렬 로드 커플러 FK-M16X1,5

제품 번호: 6142

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M16x1.5
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	4 kN
제품 무게	650 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
부싱 소재	강철 아연 도금
하우징 소재	강철 아연 도금
볼 스톱드 소재	표면경화강
볼 디스크 소재	표면경화강
너트 소재	강철 아연 도금