

로드 클레비스
SG-M20X1,5
 제품 번호: 6147

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M20x1.5
표준을 준수합니다	ISO 8140
나사 연결	암나사 M20x1.5
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	9 kN
제품 무게	793 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
볼트 소재	강철 아연 도금
포크 소재	강철 아연 도금
너트 소재	강철 아연 도금