

밀봉 캡
CV-PK-6-B
제품 번호: 6215

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
공압 연결부 1	호스 외경 8mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
캡 소재	TPE-U(PU)