


L-퀵 커넥터 LCK-1/8-PK-4-KU

제품 번호: 6259

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	3.4 mm
나사식 트리니언 씰 유형	씰링 가장자리
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	L 형태
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1	수나사 G1/8
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4 mm용
유니온 너트 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
회전 조인트 소재	POM