


퀵 T-커넥터
TCK-1/8-PK-6-KU
 제품 번호: 6264

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	5.3 mm
나사식 트리니언 씰 유형	씰링 가장자리
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	T 형태
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1	수나사 G1/8
공압 연결부 2	호스 외경 8 mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용
유니온 너트 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	POM
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
회전 조인트 소재	POM