


**L-퀵 커넥터**  
**GCK-1/8-PK-6-KU**  
제품 번호: 6268

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 공칭 폭             | 4.9 mm                                                            |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                             |
| 디자인 타입           | L 형태                                                              |
| 팩 크기             | 10                                                                |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기                                   |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                                                          |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                                    |
| 공압 연결부 1         | 수나사 R1/8                                                          |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 8 mm용<br>너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용                             |
| 유니온 너트 소재        | POM                                                               |
| 나사식 트러니언 소재      | POM                                                               |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                           |