

로드 클레비스
SGA-M16
제품 번호: 6524

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M16
방사상 편차 +/-	5 mm
각도 보정 +/-	120 deg
설치 위치	입의 방향
나사 연결	수나사 M16
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	512 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
볼트 소재	아연 도금 강철
로드 아이 소재	강철 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강, 아연 도금