


OR 게이트
OS-1/4-B
 제품 번호: 6682

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	OR 기능
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
고정 방식	관통 구멍 포함
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1170 l/min
작동 압력	1 bar...10 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
공칭 폭	6.5 mm
설치 위치	임의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	110 g
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR