

분배기 블록
FR-4-1/2-B
제품 번호: 6704

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	18.6 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	120 g
배출부 개수	3
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	암나사 G1/2
공압 연결부 2	암나사 G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트