


급속 배기 밸브 SEU-1/4

제품 번호: 6753

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	빠른 배기
추가 기능 선택	소음기 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
고정 방식	돌려 끼움 가능
배기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	1100 l/min
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	2300 l/min
환기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	960 l/min
작동 압력	0.5 bar...10 bar
주변 온도	-20 °C...75 °C
하우징 소재	아연 다이 캐스트
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
공칭 폭	7 mm
설치 위치	임의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...75 °C
음압 레벨	95 dB(A)
제품 무게	120 g
씰 소재	NBR