


전면 패널 밸브 SV-3-M5

제품 번호: 6817

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	수동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	65 l/min
작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	2 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
커버링	포지티브 커버링
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	12 N
제품 무게	40 g
고정 방식	프런트 패널 장착 관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 황동