


선택 스위치 HW-6-38

제품 번호: 7199

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	8/6 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	180 l/min
공압식 작동 포트	M5
작동 압력	0 bar...8 bar
구동 방식	직접
총 누출량	1 l/h
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
공칭 조임 토크	1.7 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5