


핑거 레버 밸브 H-4/3-M5

제품 번호: 7334

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	4/3 배기됨
작동 방식	수동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	125 l/min
공압식 작동 포트	M5
작동 압력	0 bar...8 bar
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	4 mm
밀폐 원리	부드러움
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
공압 연결부 3	측정 안됨