

다중 플러그
KSV-5
제품 번호: 7557

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4 mm
작동 압력	-0.95 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	92 g
최대 연결부	5
공압 연결부	PK-2 PK-3 PK-4
색상	회색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수