


스텝 구동형 마이크로 밸브 S-3-PK-3-B

제품 번호: 7843

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	60 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	-0.95 bar...8 bar
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	1.8 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	직접
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	6 N
제품 무게	7 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
하우징 소재	플라스틱 황동