


# 압력 스위치

## SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

제품 번호: 8000033

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	상대 압력
측정 방법	공압전기식 압력 변환기
작동 압력	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
스위칭 출력	접촉식
스위칭 기능	고정 히스테리시스가 있는 임계값
스위칭 부재의 기능	변환기
스위치 ON 포인트	0.25 bar
최대 스위치 ON 포인트	0.4 bar
최소 스위치 OFF 포인트	0.05 bar
최대 DC 출력 전류	1000 mA
최소 부하 전류	2V에서 24mA
단락 강도	아니오
작동 전압 범위 DC	19.2 V...30 V
역극 보호	아니오
전기 연결부	4핀 M12x1 플러그 커넥터 EN 60947-5-2에 따라 원형 타입
고정 방식	돌려 끼움 가능
공압 연결부	G1/8
제품 무게	80 g
하우징 소재	강철
전기 연결부 소재	POM
설정 방법	고정적으로 설정됨
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

