


압력 스위치 **SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X** 제품 번호: 8000210

FESTO



데이터 시트

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 기계류 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	상대 압력
측정 방법	금속 박막 압력 센서
작동 압력	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
스위칭 출력	2xPNP
스위칭 기능	고정 히스테리시스가 있는 임계값
스위칭 부재의 기능	반균등
스위치 ON 포인트	0.25 bar
최대 스위치 ON 포인트	0.4 bar
최소 스위치 OFF 포인트	0.05 bar
최대 DC 출력 전류	500 mA
단락 강도	예
작동 전압 범위 DC	19.2 V...30 V
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부	4핀 M12x1 플러그 커넥터 EN 60947-5-2에 따라 원형 타입
고정 방식	돌려 끼움 가능
공압 연결부	G1/8
제품 무게	50 g
하우징 소재	고합금 스테인리스강
전기 연결부 소재	PBT
설정 방법	고정적으로 설정됨
보호 등급	IP65

특징	값
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L