

제어 케이블
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
제품 번호: 8001373

FESTO



데이터 시트

특징	값
전기 연결부	25핀 일자형 플러그/열린 단부 Sub-D / -
차폐	예
케이블 길이	3.2 m
케이블 직경	7 mm
보호 등급	IP40 조립 상태
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 색상	회색
하우징 색상	회색