

연결 라인

NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

제품 번호: 8001376

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
전기 연결부	25핀 일자형 플러그 Sub-D / Sub-D
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	25
전기 연결부 1, 할당된 극/선	25
전기 연결부 1, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	각형
전기 연결부 2, 연결 방식	소켓
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 2, 핀/심 수	25
전기 연결부 2, 할당된 극/선	25
전기 연결부 2, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
차폐	예
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
케이블 직경	7 mm
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	0 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 색상	회색