


서비스 유닛 조합

LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

제품 번호: 8002798

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
폭	88 mm
배기 기능	유량 제어 불가
시리즈	DB
작동 방식	수동
작동 안전장치	자물쇠(옵션) 잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	온 오프 밸브 필터 컨트롤러 분배기 모듈
최대 응축수량	13 ml
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음 일차 압력 보상 없음
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
압력 조절 범위	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
최대 표준 유량	2500 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1900 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:9:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-5 °C...50 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C

특징	값
제품 무게	270 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 관통 구멍 포함 고정 브래킷 있음
압력계 연결부	G1/8
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
온 오프 밸브 씰 소재	FPM
회전 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
피스톤 밸브 소재	POM
보울 소재	PC