

연결판

VMPA1-IC-AP-1-EX1E

제품 번호: 8005149

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	20.2 mm
길이	107.3 mm
그리드 치수	10.5 mm
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Gb (BR)
방폭	Zone 1(BR) 구역 2(ATEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
방폭 등급 가스	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	92 g
전기 연결부	M8 플러그 커넥터
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M7
공압 연결부 2	M7
공압 연결부 3	M7
공압 연결부 4	M7
공압 연결부 5	M7
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트