


연결판

VMPA14-IC-AP-1

제품 번호: 8023666

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	24.4 mm
길이	107.3 mm
그리드 치수	14.9 mm
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
인증	c UL us - Recognized(OL)
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	150 g
전기 연결부	M8 플러그 커넥터
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M7 G1/8
공압 연결부 2	M7 G1/8
공압 연결부 3	M7 G1/8
공압 연결부 4	M7 G1/8
공압 연결부 5	M7 G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트