

# 센터링 슬리브 ZBH-25

제품 번호: 8023856

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	25
설치 위치	임의 방향
팩 크기	10
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당: 구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-25 °C...60 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
슬리브 소재	고합금강, 스테인리스