

# 솔레노이드 코일 VACS-C-C1-3W

제품 번호: 8025338

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값  |
|--------------------|--|
| 설치 위치              | 임의 방향  |
| 표준을 준수합니다          | IEC 61010-1  |
| 듀티 사이클             | 100%   |
| 절연 등급              | H  |
| 코일 특성값             | 230/240 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 3.0 VA, 유지 출력 2.3 VA |
| 충격 내전압             | 4 kV   |
| 오염도                | 3  |
| 허용 전압 변동           | +/- 10 %   |
| 인증                 | c UL us - Recognized(OL)                           |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름                                      |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 전기 장비 규정에 따라                                    |
| 인증서 발급 기관          | UL MH18122   |
| 주변 및 매체 온도 제한      | -10 ~ 50°C   |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                      |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 매체 온도              | -10 °C...50 °C                                     |
| 보호 등급              | IP65   |
| 주변 온도              | -10 °C...60 °C                                     |
| 제품 무게              | 34.6 g   |
| 전기 연결부             | C 형태<br>EN 175301-803에 따라                          |
| 고정 방식              | 넬링 너트 포함   |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수  |
| 하우징 소재             | PA<br>강철   |
| 솔레노이드 코일 소재        | 구리<br>강철<br>열가소성                                   |
| 와인딩 소재             | 구리   |