

유량 제어
VFFG-T-M5-A-V1
제품 번호: 8025716

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 기능
고정 방식	나사산 포함
작동 압력	-0.9 bar...10 bar
주변 온도	-5 °C...60 °C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
중공 볼트 소재	PA