

매니폴드 블록
VABM-B10-25E-N12-10
제품 번호: 8026260

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	27.5 mm
설치 위치	임의 방향
밸브 위치의 최대 수	10
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	3303 g
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12	1/8 NPT
제어 공기 연결부 14	1/8 NPT
공압 연결부 1	1/2 NPT
공압 연결부 3	1/2 NPT
공압 연결부 5	1/2 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금