


**매니폴드 블록**  
**VABM-B10-30E-N34-6-P3**  
제품 번호: 8026408

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징           | 값                 |
|--------------|-------------------|
| 그리드 치수       | 32 mm             |
| 설치 위치        | 임의 방향             |
| 밸브 위치의 최대 수  | 6                 |
| 내식성 등급 CRC   | 2 - 보통의 부식 부하     |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 무게        | 3079 g            |
| 고정 방식        | 관통 구멍 포함          |
| 제어 공기 연결부 12 | 1/8 NPT           |
| 공압 연결부 1     | 3/4 NPT           |
| 공압 연결부 3     | 3/4 NPT           |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수           |
| 매니폴드 레일 소재   | 단조 알루미늄 합금        |